


E12490



Cable de conexión Ethernet

VSTGN040ZDS00,5L04STGP040--S



Campo de aplicación

Sistema	cable apantallado
Versión	cable Ethernet, codificación D
Aplicación	Cable cruzado de interconexión; Cable de interconexión

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Grado de protección	IP 67; IP 20; (conector M12 / conector RJ45)

Datos mecánicos

Peso [g]	73,1
Materiales	TPU / PA
Material del cuerpo	PA / TPU
Material de la tuerca de unión	Zinc conformado a presión, niquelado

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conector macho M12

Conector: 1 x M12, recto; codificación: D; cuerpo: PA; bloqueo: Zinc conformado a presión, niquelado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm



E12490




Cable de conexión Ethernet

VSTGN040ZDS00,5L04STGP040--S

Conexión eléctrica

Cable: 0,5 m, PVC, verde, Ø 6,5 mm, apantallado; 2 x 2 x 0,38 mm²

Conexión



Conexión eléctrica - Conector macho RJ45

Conector: 1 x RJ45, recto; cuerpo: TPU

