


# E12654



## Prolongador

VDOGX050MSS0002H05STGH005MSS



### Campo de aplicación

Sistema	Contactos dorados
Versión	cable de alimentación, codificación L

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	64 DC
Corriente máxima total [A]	16

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-40...90
Grado de protección	IP 67

### Datos mecánicos

Peso [g]	470,1
Materiales	PP
Material del cuerpo	TPE
Material de la tuerca de unión	latón, niquelado

### Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

# E12654



## Prolongador

VDOGX050MSS0002H05STGH005MSS

### Conexión eléctrica

Cable: 2,0 m, PUR, negro, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>


### Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: L; cuerpo: TPE; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado



### Conexión eléctrica - 2

#### Conexión



### Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: L; cuerpo: TPE; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado

