


E12744



Dispositivo de sujeción con tope fijo

FIXING/M12/NT/MS/END STOP



Campo de aplicación

Versión con tope fijo

Datos mecánicos

Peso [g]	36,7
Instrucciones de montaje	Orientar la superficie activa del detector hacia la derecha (véase el dibujo a escala); debido al material de latón, puede reducirse el alcance de detección
Dimensiones [mm]	M16 x 1 / L = 33,5
Nombre de la rosca	M16 x 1
Diámetro interior [mm]	12
Materiales	latón revestido de bronce blanco; Tuercas: latón revestido de bronce blanco
Par de apriete [Nm]	5; (tuercas de fijación: 20)

Accesorios

Componentes incluidos Tuercas: 2

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

Diagramas y curvas

Instalación

