


E18002



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040MKS0005X04



Campo de aplicación

Sistema	Contactos dorados
---------	-------------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 300 AC/DC
-----------------------------	-------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-45...105
Grado de protección	IP 68

Datos mecánicos

Peso [g]	385,553
Dimensiones [mm]	31 x 14,5 x 31
Materiales	TPE
Material del cuerpo	TPE
Material de la tuerca de unión	zinc, recubrimiento de epóxido

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E18002



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040MKS0005X04

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, TPE-S, negro; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPE; bloqueo: zinc, recubrimiento de epóxido; Contactos: dorado



Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco