




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-A-E3



Campo de aplicación

Principio de funcionamiento

Sistema de reflexión directa

Aplicación

Para el uso en aplicaciones industriales

Rango de detección

Alcance con amplificador
para fibra óptica tipo

OKF; OUF; OOF

OKF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

40

OOF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

200

OUF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

40

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Datos mecánicos

Peso

[g]

46

Tipo de cabezal de detección

recto

Diámetro del cabezal de
detección

[mm]

3

Longitud del cabezal de
detección

[mm]

25

E20052



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-A-E3

Longitud	[mm]	600
Radio de curvatura mínimo	[mm]	20
Disposición de fibra		Ⓢ
Materiales		Adaptador: PPE
Material de la fibra		vidrio
Material del cabezal de la fibra		aluminio
Material del revestimiento		PVC
Accesorios		
Componentes incluidos		E20105
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.