




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-A-A-R4



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa	
Aplicación	Para el uso en aplicaciones industriales; Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes	
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OCF; OKF; OOF; OUF	
OCF (High Power)		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	290
OKF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	40
OOF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	200
OUF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	40
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...290
Datos mecánicos		
Peso	[g]	51,5
Tipo de cabezal de detección	acodado	



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-A-A-R4

Diámetro del cabezal de detección [mm]	4
Longitud del cabezal de detección [mm]	10
Longitud [mm]	600
Radio de curvatura mínimo [mm]	20; (para instalación fija)
Disposición de fibra	ⓘ
Materiales	Adaptador: ABS
Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	aluminio

Accesorios

Componentes incluidos	Brida de fijación:, E10221
-----------------------	----------------------------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------