E20061

Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-P-V-E1



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Barrera fotoélectrica
Aplicación		Radio de flexión reducido
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo		OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	420
OKF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	50
OOF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	160
OUF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	50
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Datos mecánicos		
Peso	[g]	49
Tipo de cabezal de detección		recto
Diámetro del cabezal de detección	[mm]	1

E20061

Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-P-V-E1

Longitud del cabezal de detección	[mm]	5
Longitud	[mm]	600
Radio de curvatura mínimo	[mm]	10
Disposición de fibra		◉
Materiales		Adaptador: PPE
Material de la fibra		vidrio
Material del cabezal de la fibra		inox (1.4305 / 303)
Material del revestimiento		PVC
Accesorios		
Componentes incluidos		Brida de fijación:, E20107
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.