E20165

Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-30-P-A-R6



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Barrera fotoélectrica
Aplicación		Para el uso en aplicaciones industriales
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo		OIF
OIF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	300
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Datos mecánicos		
Peso	[g]	107,5
Tipo de cabezal de detección		acodado
Diámetro del cabezal de detección	[mm]	6
Longitud	[mm]	600
Radio de curvatura mínimo	[mm]	30
Disposición de fibra		◉
Materiales		Adaptador: PA
Material de la fibra		vidrio

E20165

Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-30-P-A-R6

Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	PVC
Accesorios	
Componentes incluidos	Brida de fijación:, E10221
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.