


Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-18-P-A-M6

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Principio de funcionamiento

Sistema de reflexión directa

Aplicación

Para el uso en aplicaciones industriales

Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo

OGF

OGF

Alcance de la fibra óptica [mm]

15

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]

-20...80

Datos mecánicos

Peso [g]

50,2

Tipo de cabezal de detección

recto

Rosca del cabezal de detección

M6

Longitud del cabezal de detección [mm]

35

Longitud [mm]

600

Radio de curvatura mínimo [mm]

20

Disposición de fibra



E20383



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-18-P-A-M6

Materiales	Adaptador: PPE
Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	PVC
Accesorios	
Componentes incluidos	tuercas hexagonales: 4 x M6, Acero inoxidable arandelas dentadas: 2
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.