


E30128



Tapón de cierre para conexiones de proceso

ADAPTER PLUG ASEPTOFLEX VARIO



- 1 ranura para junta tórica DIN 3869-33-FKM
2 Ranura para junta tórica 24 x 2 (EPDM) o juntas tóricas opcionales

EC 1935/2004 EHEDG Certified

Campo de aplicación	
Resistencia a la presión [bar]	100
Homologaciones / pruebas	
Directiva sobre equipos a presión	La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Indicaciones de seguridad	Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.
Datos mecánicos	
Peso [g]	203
Materiales en contacto con el fluido	1.4435 (inox / 316L) acabado : Ra<0,4 / Rz 4; Anillo sellante: FKM
Conexión de proceso	conexión de rosca G 1 rosca exterior Aseptoflex Vario
Accesorios	
Componentes incluidos	Juntas tóricas: 1 x 24 x 2 (EPDM), en contacto directo con el fluido, E30054 juntas tóricas: 1, DIN 3869-33-FKM
Accesorios (opcionales)	Junta tórica: 24 x 2 (FKM), en contacto directo con el fluido, E30123 junta de estanqueidad: PEEK, en contacto directo con el fluido, E30124
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.