


# E35050



## Vainas termométricas para sondas de temperatura

THERMOWELL D10/G1/2/L=500



### Campo de aplicación

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Versión                        | para sensores de temperatura EL = 500 mm |
| Resistencia a la presión [bar] | 16                                       |

### Rango de configuración / medición

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Longitud de varilla L [mm] | 482 |
|----------------------------|-----|

### Datos mecánicos

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Peso [g]             | 271                  |
| Materiales           | inox (1.4404 / 316L) |
| Conexión de sensores | G 1/2 Ø 10 mm        |
| Conexión de proceso  | G 1/2                |

### Notas

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Cantidad por pack | 1 unid. |
|-------------------|---------|