


E40104



Racor de rosca para sensores de proceso

ADAPTER SIL18



Campo de aplicación

Aplicación	para aplicaciones industriales
Instalación	para montaje en T
Fluidos	fluidos líquidos y gaseosos
Resistencia a la presión [bar]	300

Homologaciones / pruebas

Directiva sobre equipos a presión	La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Indicaciones de seguridad	Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.

Datos mecánicos

Peso [g]	94,8
Tipo de montaje	para montaje en T
Materiales	Tuerca: inox (1.4571 / 316Ti); Adaptador: inox (1.4404 / 316L); Junta tórica: FKM 70 Shore A
Conexión de sensores	M18 x 1,5
Conexión de proceso	conexión de rosca M26 x 1,5
Profundidad de inmersión [mm]	28,5; (Sondas de medida SID, SFD, TN)

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------