




Toma para cable plano AS-Interface

FCE Splitter ye/bk ProcessL



Campo de aplicación		
Versión	AS-i / 24 V	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC; (AS-i)
Clase de protección		III
Tensión de alimentación AUX DC	[V]	18...32
Corriente máxima total	[A]	4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A)
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-30...80
Humedad relativa del aire máx.	[%]	80; (31 °C; con un descenso lineal de hasta el 50 % (40 °C))
Altura máx. sobre el nivel del mar	[m]	2000
Grado de protección		IP 67; IP 68; IP 69K
Grado de contaminación		2
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 61000-6-2	
Datos mecánicos		
Peso	[g]	112,3
Materiales	piezas metálicas: inox (1.4404 / 316L); junta de los pines de contacto: FPM; Junta tórica: EPDM	
Par de apriete	[Nm]	2,5; (tuercas de fijación)
Accesorios		
Accesorios (opcionales)	Llave dinamométrica, E70390	
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	

E70354




Toma para cable plano AS-Interface

FCE Splitter ye/bk ProcessL

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12; codificación: A; Par de apriete: 1,2...1,4 Nm



Conexión

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.