E74215

Cable plano AS-Interface

Flat cable 100 meter TPE bk



Campo de aplicación		
Versión		para usarlo con la técnica de conexión tipo vampiro
Aplicación		fuente de alimentación externa 24 V
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	24 DC; (Tensión de pico 300 V)
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...105
Datos mecánicos		
Peso	[g]	8021
Notas		
Notas		100 m suministrado enrollado en bobina con carrete
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Cable: 100 m, TPE, negro; 2 x 1,5 mm²		