


E75005



Toma para cable plano AS-Interface

FC Quick Connect M12



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 42 DC
Clase de protección	III
Corriente máxima total [A]	4

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Temperatura de almacenamiento [°C]	-25...75
Grado de protección	IP 67

Homologaciones / pruebas

Homologación UL	Alimentación de tensión	Class 2
-----------------	-------------------------	---------

Datos mecánicos

Peso [g]	17,7
Materiales	Carcasa: PA; Junta tórica: FKM; Tuerca: latón niquelado; pines de contacto: Bronce estaño

Notas

Notas	El cable plano no debe terminar en el equipo.
Cantidad por pack	1 unid.




Toma para cable plano AS-Interface

FC Quick Connect M12

Conexión eléctrica

Conector: M12; codificación: A; Par de apriete: 0,4...0,6 Nm



	en caso de conexión al cable plano AS-i amarillo
1	AS-i +
2	n.c.
3	AS-i -
4	n.c.
5	n.c.
	en caso de conexión al cable plano negro
1	AUX +
2	n.c.
3	AUX -
4	n.c.
5	n.c.