E80350

Tag RFID

ID-TAG/D50X3.3/04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



CE

Campo de aplicación			
Aplicación		codificación RFID en controles de producción	
Temperatura de funcionamiento (activa)	[°C]	-40...85	
Temperatura pico (pasiva)	[°C]	140; (duración del test: 1 x 100 h)	
Datos eléctricos			
Frecuencia de trabajo	[MHz]	865...870	
Tamaño de memoria	[bit]	240	
Ciclos de lectura máx.		ilimitado	
Ciclos de escritura máx.		100000	
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	-20...85	
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-40...90	
Grado de protección		IP 68	
Homologaciones / pruebas			
Resistencia a choques		DIN IEC 68-2-29	40 g 18 ms
Resistencia a las vibraciones		DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Datos mecánicos			
Peso	[g]	11,6	
Dimensiones	[mm]	Ø 50 / L = 3,3	
Materiales		PA 6	
Notas			
Notas		Temperatura de almacenamiento 1 x 1000 h (90 °C), 1 x 100 h (140 °C)	
		ISO-Standard EPC-Global Class 1 Gen 2	
Cantidad por pack		1 unid.	