


EBC003



Caja repartidora

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS



Campo de aplicación

Sistema	Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 30 DC; ("supply class 2" conforme a cULus)
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	4
Corriente máxima total	[A]	10

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
----------------------	------	----------



Caja repartidora

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Grado de protección	IP 67
---------------------	-------

Homologaciones / pruebas

Homologación UL	Enclosure type	Type 1
-----------------	----------------	--------

Datos mecánicos

Peso [g]	226,5
Dimensiones [mm]	33 x 60 x 118,2
Materiales	PA
Material del cuerpo	PA
Número de puntos de conexión en el repartidor central	4
Tipo de conector	M12

Accesorios


Componentes incluidos	Tapas protectoras: 2 etiquetas: 4
-----------------------	--------------------------------------

Notas


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conexión

Conector: 1 x M23; cuerpo: PA; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,8...1,5 Nm



Conexión



EBC003



Caja repartidora

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 4 x M12; codificación: A; cuerpo: PA; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,8...1,5 Nm

