




Caja repartidora

ZDO6H050MSS0005H09



Campo de aplicación

Sistema	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 30 DC; ("supply class 2" conforme a cULus)
Clase de protección	II
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A]	4
Corriente máxima total [A]	12


Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Temperatura ambiente (movible) [°C]	-5...60
Grado de protección	IP 67; IP 68



Caja repartidora

ZDO6H050MSS0005H09

Homologaciones / pruebas		
Homologación UL	Enclosure type	Type 1
Datos mecánicos		
Peso	[g]	604,5
Dimensiones	[mm]	22 x 54 x 100
Materiales		PA
Material del cuerpo		PA
Número de puntos de conexión en el repartidor central		6
Tipo de conector		M12
Aptitud para cadenas portacables		sí
Aptitud para cadenas portacables	Radio de curvatura para aplicaciones flexibles	mín. 10 x diámetro del cable
	Ciclos de curvatura	> 2 Mio.
Accesorios		
Componentes incluidos	Tapas protectoras: 2	
	etiquetas: 6	
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	
Conexión eléctrica		
Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)		
Conexión eléctrica - punto de conexión		
Conector: 6 x M12; codificación: A; cuerpo: PA; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,8...1,5 Nm		
		



Caja repartidora

ZDO6H050MSS0005H09

Conexión

BN	1 (1...6)
BU	3 (1...6)
GN/YE	5 (1...6)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)

	Colores de los hilos :
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
PK =	rosa
RD =	rojo
WH =	blanco
YE =	amarillo