




Caja repartidora

ZDO4H055MSS0010H07




Campo de aplicación		
Sistema		Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" conforme a cULus)
Clase de protección		II
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	4
Corriente máxima total	[A]	12
Salidas		
Alimentación		PNP
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura ambiente (movible)	[°C]	-5...60
Grado de protección		IP 67; IP 68



Caja repartidora

ZDO4H055MSS0010H07


Datos mecánicos		
Peso	[g]	970
Dimensiones	[mm]	22 x 54 x 82
Materiales		PA
Material del cuerpo		PA
Número de puntos de conexión en el repartidor central		4
Tipo de conector		M12
Aptitud para cadenas portacables		sí
Aptitud para cadenas portacables	Radio de curvatura para aplicaciones flexibles	mín. 10 x diámetro del cable
	Ciclos de curvatura	> 2 Mio.
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	4 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
Accesorios		
Componentes incluidos	Tapas protectoras: 2	
	etiquetas: 4	
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Cable: 10 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 7,5 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)		
Conexión eléctrica - punto de conexión		
Conector: 4 x M12; codificación: A; cuerpo: PA; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,8...1,5 Nm		
		



Caja repartidora

ZDO4H055MSS0010H07

Conexión



BN =	Colores de los hilos :
BU =	marrón
GN =	azul
GN/YE =	verde
GY =	verde / amarillo
WH =	gris
YE =	blanco
	amarillo