




Caja repartidora

ZDO6H057MSS0010H09



Campo de aplicación

Sistema	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...30 DC; ("supply class 2" conforme a cULus)
Clase de protección	II
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A]	4
Corriente máxima total [A]	12

Salidas

Alimentación	PNP
--------------	-----

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Temperatura ambiente (movible) [°C]	-5...60



Caja repartidora

ZDO6H057MSS0010H09

Grado de protección	IP 67; IP 68
---------------------	--------------

Datos mecánicos

Peso	[g]	1034	
Dimensiones	[mm]	22 x 54 x 100	
Materiales		PA	
Material del cuerpo		PA	
Número de puntos de conexión en el repartidor central		6	
Tipo de conector		M12	
Aptitud para cadenas portacables		sí	
Aptitud para cadenas portacables		Radio de curvatura para aplicaciones flexibles	mín. 10 x diámetro del cable
		Ciclos de curvatura	> 2 Mio.

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	6 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Accesorios

Componentes incluidos	Tapas protectoras: 2
	etiquetas: 6

Notas


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)

Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 6 x M12; codificación: A; cuerpo: PA; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,8...1,5 Nm



Caja repartidora

ZDO6H057MSS0010H09

Conexión



Colores de los hilos :

BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GN/YE =	verde / amarillo
GY =	gris
PK =	rosa
RD =	rojo
WH =	blanco
YE =	amarillo