


# EBC034



## Caja repartidora

ZD08H050MSS0010H19



Campo de aplicación	
Sistema	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portables
Libre de siliconas	sí
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	< 30 DC; ("supply class 2" conforme a cULus)
Clase de protección	II
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A]	4
Corriente máxima total [A]	12
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-25...80

# EBC034



## Caja repartidora

ZDO8H050MSS0010H19

Temperatura ambiente (movible) [°C]	-5...60
Grado de protección	IP 67; IP 68

### Datos mecánicos

Peso [g]	1575,5	
Dimensiones [mm]	22 x 54 x 127	
Materiales	PA	
Material del cuerpo	PA	
Número de puntos de conexión en el repartidor central	8	
Tipo de conector	M12	
Aptitud para cadenas portacables	sí	
Aptitud para cadenas portacables	Radio de curvatura para aplicaciones flexibles	mín. 10 x diámetro del cable
	Velocidad de avance	máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s <sup>2</sup>
	Ciclos de curvatura	> 2 Mio.
	Esfuerzo de torsión	± 30 °/m

### Accesorios

Componentes incluidos	Tapas protectoras: 2 etiquetas: 8
-----------------------	--------------------------------------

### Notas


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

### Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm<sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> (95 x Ø 0,1 mm)

### Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 8 x M12; codificación: A; cuerpo: PA; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,8...1,5 Nm





## Caja repartidora

ZDO8H050MSS0010H19

### Conexión

<u>BN</u>	1 (1...8)
<u>BU</u>	3 (1...8)
<u>GN/YE</u>	5 (1...8)
<u>GY/PK</u>	2 (1)
<u>RD/BU</u>	2 (2)
<u>WH/GN</u>	2 (3)
<u>BN/GN</u>	2 (4)
<u>WH/YE</u>	2 (5)
<u>YE/BN</u>	2 (6)
<u>WH/GY</u>	2 (7)
<u>GY/BN</u>	2 (8)
<u>WH</u>	4 (1)
<u>GN</u>	4 (2)
<u>YE</u>	4 (3)
<u>GY</u>	4 (4)
<u>PK</u>	4 (5)
<u>RD</u>	4 (6)
<u>BK</u>	4 (7)
<u>VT</u>	4 (8)

#### Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
PK =	rosa
RD =	rojo
VT =	violeta
WH =	blanco
YE =	amarillo