




Caja repartidora

ZDO8H059MSS0010H11




Campo de aplicación		
Sistema	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables	
Libre de siliconas	sí	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" conforme a cULus)
Clase de protección		II
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	4
Corriente máxima total	[A]	12
Salidas		
Alimentación	PNP	



Caja repartidora

ZDO8H059MSS0010H11

Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura ambiente (movible)	[°C]	-5...60
Grado de protección		IP 67; IP 68
Datos mecánicos		
Peso	[g]	1174,5
Dimensiones	[mm]	22 x 54 x 127
Materiales		PA
Material del cuerpo		PA
Número de puntos de conexión en el repartidor central		8
Tipo de conector		M12
Aptitud para cadenas portacables		sí
Aptitud para cadenas portacables	Radio de curvatura para aplicaciones flexibles	mín. 10 x diámetro del cable
	Radio de curvatura para instalación fija	mín. 5 x diámetro del cable
	Velocidad de avance	máx. 3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y una aceleración máx. de 5 m/s²
	Esfuerzo de torsión	± 30 °/m
	Ciclos de curvatura	> 2 Mio.
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	8 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
Accesorios		
Componentes incluidos	Tapas protectoras:	2
	etiquetas:	8
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Cable: 10 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)		
Conexión eléctrica - punto de conexión		
Conector: 8 x M12; codificación: A; cuerpo: PA; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,8...1,5 Nm		
		



Caja repartidora

ZDO8H059MSS0010H11

Conexión



	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GN/YE =	verde / amarillo
GY =	gris
PK =	rosa
RD =	rojo
VT =	violeta
WH =	blanco
YE =	amarillo