


KT5002



Pulsador capacitivo sin contacto

KTRDHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M



Características del producto

Alimentación		PNP
Función de salida		normalmente abierto
Dimensiones [mm]		Ø 100 / L = 11

Campo de aplicación

Principio de funcionamiento		dinámico
-----------------------------	--	----------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]		12...30 DC
Consumo de corriente [mA]		30
Clase de protección		III

KT5002



Pulsador capacitivo sin contacto

KTRDHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Protección contra inversiones de polaridad		sí
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx.	[ms]	500

Salidas

Alimentación		PNP
Función de salida		normalmente abierto
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	200
Protección contra cortocircuitos		sí
Resistente a sobrecargas		sí
Duración de la señal de salida	[ms]	300

Tiempos de reacción

Tiempo de reacción	[ms]	35
--------------------	------	----

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado de protección		IP 67; IP 69K; (en la parte frontal)

Homologaciones / pruebas

MTTF	[años]	391
------	--------	-----

Datos mecánicos

Peso	[g]	131
Dimensiones	[mm]	Ø 100 / L = 11
Materiales		Superficie de accionamiento: PA Grilamid TR 90UV transparente; Carcasa: PC/ABS negro; Embellecedor protector: PC/ABS verde

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	8 x LED, rojo
	Disponibilidad	8 x LED, verde

Accesorios

Accesorios (opcionales)	Embellecedor protector en varios colores
-------------------------	--

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conector macho

Cable: 0,3 m, PUR

Conector: 1 x M8; codificación: A



KT5002



Pulsador capacitivo sin contacto

KTRDHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Conexión

