




Pulsador capacitivo sin contacto

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M



Características del producto	
Alimentación	PNP
Función de salida	normalmente abierto
Dimensiones [mm]	Ø 100 / L = 11
Campo de aplicación	
Principio de funcionamiento	estático
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	12...30 DC
Consumo de corriente [mA]	30
Clase de protección	III



Pulsador capacitivo sin contacto

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Protección contra inversiones de polaridad	sí
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms]	500

Salidas	
Alimentación	PNP
Función de salida	normalmente abierto
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	200
Protección contra cortocircuitos	sí
Resistente a sobrecargas	sí

Tiempos de reacción	
Tiempo de reacción [ms]	35

Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Grado de protección	IP 67; IP 69K; (en la parte frontal)

Homologaciones / pruebas	
MTTF [años]	394

Datos mecánicos	
Peso [g]	129,5
Dimensiones [mm]	Ø 100 / L = 11
Materiales	Superficie de accionamiento: PA Grilamid TR 90UV transparente; Carcasa: PC/ABS negro; Embellecedor protector: PC/ABS verde

Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	8 x LED, rojo
	Disponibilidad	8 x LED, verde

Accesorios	
Accesorios (opcionales)	Embellecedor protector en varios colores

Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica - Conector macho

Cable: 0,3 m, PUR

Conector: 1 x M8; codificación: A



KT5006



Pulsador capacitivo sin contacto

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Conexión

