OJ5008

Barrera fotoeléctrica, emisor

OJS-OOKG/FO/AS



1 Botón pulsador sin función

Características del producto		
Tipo de luz		luz roja
Carcasa		rectangular
Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Barrera fotoélectrica
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 19
Clase de protección		III
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Tipo de luz		luz roja
Longitud de onda	[nm]	660
Salidas		
Resistente a sobrecargas		sí
Rango de detección		
Emisor / receptor		emisor

OJ5008

Barrera fotoeléctrica, emisor

OJS-OOKG/FO/AS

Alcance	[m]	< 10	
Diámetro máx. del punto luminoso	[mm]	1000	
Dimensiones del punto luminoso en referencia a		con el alcance máximo	
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60	
Grado de protección		IP 67	
Homologaciones / pruebas			
CEM		EN 60947-5-2	
MTTF	[años]	1773	
Datos mecánicos			
Peso	[g]	26,5	
Carcasa		rectangular	
Dimensiones	[mm]	35 x 24 x 11	
Materiales		Carcasa: ABS; accesorio de sujeción: Zinc conformado a presión; ventana LED: SEPS; Botón pulsador: SEPS	
Material de la lente		vidrio	
Orientación de la óptica		Óptica frontal	
Indicaciones / elementos de mando			
Indicador		Disponibilidad	1 x LED, verde
Accesorios			
Componentes incluidos		Clip de escuadra: 1, E20964	
		tornillos de fijación: 2 x M3 x 16	
		anillos elásticos: 2	
		Tuercas: 2	
Notas			
Notas		Tensión de trabajo "supply class 2" conforme a cULus	
Cantidad por pack		1 unid.	

Conexión eléctrica

Conector: 1 x M8; codificación: A

OJ5008

Barrera fotoeléctrica, emisor

OJS-OOKG/FO/AS

Conexión