



Licencia para el funcionamiento de moneo en entornos de virtualización

moneo vAppliance License



| Campo de aplicación                |                                                                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicación                         | appliance virtual para el funcionamiento del software moneo en una infraestructura informática existente                       |
|                                    | software moneo preinstalado                                                                                                    |
|                                    | incluye sistema de gestión para el mantenimiento del Appliance                                                                 |
| Configuración                      | integración del archivo .OVF en el entorno de virtualización y posterior configuración en el AMS (appliance management system) |
| Compatibilidad                     | VMware vSphere 7.0 o más reciente                                                                                              |
|                                    | Microsoft Hyper-V 2019 o posterior                                                                                             |
| Conectividad                       | Interfaces para el sensor y la red informática                                                                                 |
| Mantenimiento y asistencia técnica | incluido mantenimiento y asistencia técnica hasta finales del año siguiente                                                    |
| Software / programación            |                                                                                                                                |
| Idioma                             | inglés                                                                                                                         |



Licencia para el funcionamiento de moneo en entornos de virtualización

moneo vAppliance License

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Soporte de datos  | Descarga            |
| Tipo de licencia  | licencia individual |
| Clase de licencia | Versión completa    |

| Requisitos del sistema       |                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ciclo CPU mín.               | 1,8 GHz                                                                               |
| Cantidad mín. de núcleos CPU | 4                                                                                     |
| RAM mín.                     | 8 GB                                                                                  |
| Resolución gráfica mín.      | 1920 x 1080                                                                           |
| Tarjeta de red               | 2 x Ethernet 1 Gbit                                                                   |
| Protocolo de red             | Ethernet TCP/IP                                                                       |
| Sistema operativo            | VMware vSphere 7.0; Microsoft Hyper-V 2019; (o versión más actual)                    |
| Navegador web                | Google Chrome; Mozilla Firefox; (versiones admitidas: ver notas de la versión actual) |

| Notas |                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Notas | Las licencias requeridas para utilizar los productos moneo se deben pedir por separado |