




Rondprofielstang

ROD MOUNTING STRAIGHT D10MM



Toepassingsgebied

Uitvoering

recht

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

102

Afmetingen

[mm]

M8 / L = 150

Schroefdraadtype

M8

Materialen

1.4404 (roestvast staal / 316L)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk