


Inbouwadapter voor capacitieve sensoren

MOUNTING ADAPTER G3/4",POM



Toepassingsgebied

Drukbestendigheid	[bar]	8
-------------------	-------	---

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
----------------------	------	----------

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	22
Afmetingen	[mm]	G 3/4 / L = 50
Schroefdraadtype		G 3/4
Materialen		Adapter: POM
Aandraaimoment	[Nm]	5
Aansluiting sensorzijde		schroefdraad M18 x 1 binnendraad
Procesaansluiting		schroefdraad G 3/4 buitendraad

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------