


E70450




Verbindingskabel

Edge-Gateway/Power cable M12



Toepassingsgebied	
Applicatie	voedingsspanning voor edgeGateway
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	8...32 DC
Omgevingsvariabelen	
Opslagtemperatuur [°C]	-40...105
Beschermklasse	IP 65
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	111,5
Materialen	PBT-GF20
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk
Elektrische aansluiting	
Kabel: 0,6 m, PVC; FLRY-B	
Aansluiting	



E70450



Verbindingskabel

Edge-Gateway/Power cable M12

Elektrische aansluiting - stekker



1	L+
2	N.C.
3	L-
4	N.C.