





AS-Interface vlakkabelaftakking

FC connector, M12, V2A, 1m




Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen	Vergulde contacten	
Uitvoering	AS-i	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	2
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...70
Beschermklasse	IP 67	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	82,7
Materialen	behuizing bovendeel: PUR; behuizing onderste deel: PA 6.6; Schroef: 1.4305 (roestvast staal / 303); Overwerpmoer: 1.4305 (roestvast staal / 303)	
Opmerkingen		
Opmerkingen	De vlakkabel mag niet eindigen in een splitter.	
	Gebruik een vlakkabel of goede krimpkous voor de afdichting.	
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting		
Kabel: 1 m, PVC, Ø 5.75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC		



AS-Interface vlakkabelaftakking

FC connector, M12, V2A, 1m

Aansluiting



1	AS-i +
3	AS-i -