


DP3222



Omformer 0–10 V – IO-Link

CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K



- 1 LED I
- 2 Power
- 3 LED II



Produkttegenskaper	
Antall innganger og utganger	Antall analoge innganger: 2
Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link
Applikasjon	
Applikasjon	omformer fra analoge spenningssignaler til IO-Link; for tilkobling av analoge sensorer til et IO-Link-system; for bruk i våte omgivelser; innendørs bruk
Elektriske data	
Driftsspenning [V]	18,00...30,00 DC; ((i våte omgivelser: 18...28 V) til SELV/PELV)
Nominell spenning DC [V]	24,00
Strømforbruk [mA]	300,00
Innganger / utganger	
Antall innganger og utganger	Antall analoge innganger: 2
Innganger	
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA]	200,00
Antall analoge innganger	2
Analog inngang (spenning) [V]	0,00...10,00
Grensesnitt	
Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link
Overføringstype	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Links fordeler	1.1
SDCI standard	IEC 61131-9
Profiler	Smart Sensor 0x4000: Identification and Diagnosis 0x8001: Switching Signal Channel 0x8006: Adjustable Switching Signal Channel
SIO modus	nei

DP3222



Omformer 0–10 V – IO-Link

CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K

Nødvendig hovedporttype		A/B	
Prosessdata analog		2,00	
Støttede DeviceIDs		Type drift	DeviceID
		STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)	1428
DP3222 / CMPT = 1			
Min. prosess syklus tid		[ms]	4,30
DP3222 STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)			
Min. prosess syklus tid		[ms]	4,60
Driftsforhold			
Omgivelsestemperatur		[°C]	-25,00...70,00
Merknad om omgivelsestemperatur		2000 m: -25...70 °C	
		3000 m: -25...64 °C	
		4000 m: -25...62 °C	
Lagringstemperatur		[°C]	-25,00...70,00
Maks. relativ luftfuktighet		[%]	90,00; (lineært avtakende til 50 % (40 °C) ikke kondenserende)
Maks. høyde over havet		[m]	4 000,00
Beskyttelse		IP 67; IP 69K	
Grad av tilsmussing_		2,00	
Tester/godkjenninger			
MTTF		[ANN]	504,00
Mekaniske data			
Vekt		[g]	78,60
Vekt (uten tilbehør og emballasje)		[g]	27,00
Dimensjoner		[mm]	63,00 x 30,00 x 24,50
Materialer		hus: PA	
Materiale mutter		rustfritt stål (1.4404 / 316L)	
Tetningsmateriale		FKM	
Displayer/driftselementer			
Display		drift	1 x LED, grønn
		analog inngang	2 x LED, gul
Merknader			
Merknader		Se bruksanvisningen for mer informasjon	
Antall i forpakning		1,00 stk.	



Omformer 0–10 V – IO-Link

CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Forsegling: FKM



1:	L+
2:	0...10 V analog inngang 2
3:	L-
4:	0...10 V analog inngang 1
5:	ikke brukt

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L)



1:	L+ forsyningsspenningen
2:	ikke brukt
3:	L- forsyningsspenningen
4:	C/Q IO-Link