


E30446



IO-Link Bluetooth-adapter

IO-LINK INLINE BLUETOOTH ADAPTER



1 LED-er



Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter
Radiogodkjenning for	USA; Canada; EU/RED; Australia; Japan; Namibia; Brasil; Kina; India; Singapore; Mexico; Sør-Afrika; Malaysia; Vietnam; Chile; Thailand; Taiwan; Sør-Korea; Indonesia
Merknad om radiogodkjenning	Listen over land som anvender det europeiske radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU (RED) finner du under "Nedlastinger".

Elektriske data

Driftsspenning [V]	18,00...30,00 DC
Nominell spenning DC [V]	24,00
Strømforbruk [mA]	30,00...830,00; (24 V DC, full belastning)
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja

Programvare / programmering

Alternativer for parameterinnstilling	prosessverdiregistrering
---------------------------------------	--------------------------

Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link; Bluetooth
-------------------------------	--------------------

Bluetooth

Transmisjonstandard	BLE 4.0; BLE 4.1; BLE 4.2; EDR 2.0; EDR 2.1
Frekvensbånd	2,4 - 2,482 GHz

E30446



IO-Link Bluetooth-adapter

IO-LINK INLINE BLUETOOTH ADAPTER

Overføringsstrøm	[mW]	10,00; (10 dBm)
Rekkevidde		typ. 20 m
IO-Link Device		
Overføringstype		COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Links fordeler		1.0; 1.1
SDCI standard		IEC 61131-9
Nødvendig hovedporttype		A
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...70,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Støtmotstand	DIN EN 60068-2-27	15 g (6 ms)
Vibrasjonsmotstand	DIN EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
MTTF	[ANN]	285,00
UI godkjenning	Filnummer UL	E205959
Mekaniske data		
Vekt	[g]	88,50
Materialer		rustfritt stål (1.4404 / 316L); messing (2.0401); PA; PBT; FKM; Forsegling: FKM;
Displayer/driftselementer		
Display	drift	1 x LED, grønn
	IO-Link	1 x LED, gul
	Bluetooth	1 x LED, blå
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Elektrisk tilkobling - koble		
Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte		
		
1	L+ forsyning	
2	OUT2	
3	L- forsyning	
4	OUT1	

E30446



IO-Link Bluetooth-adapter

IO-LINK INLINE BLUETOOTH ADAPTER

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter


Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte



1	L+ forsyning
2	OUT2
3	L- forsyning
4	OUT1

Elektrisk tilkobling

Tilkobling



OUT1: IO-Link
Farger til DIN EN 60947-5-2
Lederfarger :

BK = svart
BN = brun
BU = blå
WH = hvit