


## Ethernet-tilkoblingskabel

VSTGN040VAS0002P04STGN040VAS



## Applikasjon

|                   |                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Skjermet kabel; Drakjede egnethet             |
| Design            | Ethernet-kabler, D-kodet                                                                          |
| Applikasjon       | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien |
| Fri for silikon   | ja                                                                                                |

## Elektriske data

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Driftsspenning [V]                    | 30,00 AC / 60,00 DC |
| Beskyttelsesklasse                    | III                 |
| Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00                |
| Total merkestrøm (UL) [A]             | 1,66                |

## Driftsforhold

|                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Omgivelsestemperatur [°C]                                        | -25,00...100,00     |
| Merknad om omgivelsestemperatur                                  | cULus: ...65 °C     |
| Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]                             | 0,00...80,00        |
| Merknad om omgivelsestemperatur (drivende)                       | cULus: ...65 °C     |
| Lagringstemperatur [°C]                                          | -25,00...55,00      |
| Lagringsfuktighet [%]                                            | 10,00...100,00      |
| Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse | 1K22/ DIN 60721-3-1 |

## Ethernet-tilkoblingskabel

VSTGN040VAS0002P04STGN040VAS

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Beskyttelse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
|-------------|-----------------------------|

## Mekaniske data

|                       |      |                                |                                                                                                    |
|-----------------------|------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vekt                  | [g]  | 158,50                         |                                                                                                    |
| Dimensjoner           | [mm] | 15,50 x 15,50 x 51,50          |                                                                                                    |
| Materialer            |      | PP Halogenfri                  |                                                                                                    |
| Støpt kroppsmateriale |      | PP                             |                                                                                                    |
| Materiale mutter      |      | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |                                                                                                    |
| Drakjede egnethet     |      | ja                             |                                                                                                    |
| Drakjede egnethet     |      | bøyeradius for fleksibel bruk  | min. 15 x kabeldiameter                                                                            |
|                       |      | rejsehastighet                 | maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s <sup>2</sup> |
|                       |      | bøying sykluser                | > 1 Mio.                                                                                           |
|                       |      | torsjonsstamme                 | ± 180 °/m                                                                                          |

## Merknader

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|

## Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M12, rett; koding: D; Støpt kropp: PP; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,2 Nm; Skjermet forbindelseskabel: skjerm tilkoblet



## Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 6,5 mm, beskyttet; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,25 mm)

## Tilkobling



# EVF531



## Ethernet-tilkoblingskabel

VSTGN040VAS0002P04STGN040VAS

### Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: D; Støpt kropp: PP; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,2 Nm; Skjermet forbindelseskabel: skjerm tilkoblet

