


EVF639



Forbindelseskabel

VDOAE050VAS0001P05STAE050VAS



Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Design	strømkabel, L-kodet
Applikasjon	Bruk i hygieniske bruksområder og i mat- og drikkevareindustrien
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	63,00 DC
Beskyttelsesklasse	III
Maks. nåværende belastning totalt [A]	16,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...100,00
Merknad om omgivelsestemperatur	cULus: ...65 °C
Lagringstemperatur [°C]	-25,00...55,00
Lagringsfuktighet [%]	10,00...100,00
Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse	1K22/ DIN 60721-3-1
Beskyttelse	IP 65; IP 67; IP 69K

Mekaniske data

Vekt [g]	244,50
Støpt kroppsmateriale	PP
Materiale mutter	rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Tetningsmateriale	EPDM



Forbindelseskabel

VDOAE050VAS0001P05STAE050VAS

Drakjede egnethet	ja	
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser	> 1 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 1 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: L; Støpt kropp: PP, grå; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte;

Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,2 Nm



Elektrisk tilkobling - 2

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: L; Støpt kropp: PP, grå; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Forsegling: EPDM; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,2 Nm

