E12452

Tuleja montażowa z blokadą

FIXING/M12/NT/K1/COATED/END STOP



Aplikacja		
Konstrukcja		przeciwadhezyjna
Wykonanie		z zatyczką końcową
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	34,9
Instrukcja montażu		Czujnik należy umieścić powierzchnią aktywną z prawej strony (patrz rysunek); ze względu na materiał mosiądz może wystąpić zmniejszenie zakresu pomiarowego
Wymiary	[mm]	M16 x 1
Opis gwintu		M16 x 1
Średnica wewnętrzna	[mm]	12
Materiał		mosiądz przeciwadhezyjna; Nakrętki: mosiądz przeciwadhezyjna
Moment dokręcający	[Nm]	3; (nakrętki zabezpieczające: 10)
Akcesoria		
Dostarczane elementy		Nakrętki: 2
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Diagramy i grafiki		
Montaż