


ANT960



Antena RFID UHF

DTRUHFA_AERWKOTN04



Dados elétricos		
Potência de entrada max. [mW]		1000
Frequência de funcionamento [MHz]		902...928 (FCC)
Conexões de antenas		1; (TNC fêmea)
Polarização		circular
Potência de transmissão ERP [mW]		3981
Ganho de antena [dB]		8,5
Impedância [Ω]		50
Zona de detecção		
Ângulo de abertura [°]		65
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente [°C]		-40...70
Temperatura de armazenamento [°C]		-40...85
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso [g]		2406,5
Invólucro		retangular
Dimensões [mm]		300 x 300 x 79
Materiais		invólucro: alumínio; TNC fêmea: latão / PTFE; Cobertura de proteção: plástico;
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças