


# E12656



## Prolongador

VDOGX050MSS0010H05STGH005MSS



### Aplicação

Característica especial	Contactos banhados a ouro
Formato	Cabo de Potência, codificação L

### Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	64 DC
Corrente máx. de carga total [A]	16

### Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-40...90
Proteção	IP 67

### Dados mecânicos

Peso [g]	2165,2
Materiais	PP
Material do invólucro	TPE
Material da porca	latão, niquelado

### Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

# E12656



## Prolongador

VDOGX050MSS0010H05STGH005MSS

### conexão elétrica

Cabo: 10,0 m, PUR, preto, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>


### conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: L; Corpo moldado: TPE; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



### conexão elétrica - 2

Conexão



### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: L; Corpo moldado: TPE; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado

