


Cabo com conector

ADOGH050MSS0010K05

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC546

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação

Característica especial

Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Cabo blindado; Adequação para calhas articuladas

Sem silicone

sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Classe de proteção

III

Corrente máx. de carga total

[A]

4

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Proteção

IP 67

Dados mecânicos

Peso

[g]

439,4

Dimensões

[mm]

15 x 15 x 46,5

Materiais

PUR

Material do invólucro

PUR

Material da porca

latão, niquelado

Adequação para calhas articuladas

sim

Adequação para calhas articuladas

Raio da dobra para aplicações flexíveis

mín. 15 x diâmetro do cabo

Raio de flexão para instalação fixa

mín. 8 x diâmetro do cabo quando flexionado uma vez



Cabo com conector

ADOGH050MSS0010K05

Notas

Quantidade da embalagem


1 peças

conexão elétrica


Cabo: 10 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 5 mm, blindado; 5 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 1,0...1,5 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada



Conexão



Cores dos condutores :

BK = preto
 BN = castanho
 BU = azul
 GY = cinza
 WH = branco