


E12090



Cabo de ligação Ethernet

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S



Aplicação	
Característica especial	Cabo blindado
Formato	cabo de Ethernet, codificação D
Aplicação	cabo Patch cruzado; cabo Patch
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Proteção	IP 67; IP 20; (conector M12 / conector RJ45)
Dados mecânicos	
Peso [g]	166,7
Materiais	TPU / PA
Material do invólucro	PA / TPU
Material da porca	zinco moldado sob pressão, níquelado
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças

E12090



Cabo de ligação Ethernet

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S

conexão elétrica - conector M12


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Corpo moldado: PA; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm



conexão elétrica

Cabo: 2 m, PVC, verde, Ø 6,5 mm, blindado; 2 x 2 x 0,38 mm²

Conexão



conexão elétrica - conector RJ45

Conexão: 1 x RJ45, reto; Corpo moldado: TPU

