




Resistência de terminação para PROFIBUS-DP

ProfiBus Terminat. Resistor



Aplicação		
Característica especial		Sem silicone; Contactos banhados a ouro
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Corrente máx. de carga total	[A]	4; (...40 °C)
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	9,9
Dimensões	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material da porca		latão, niquelado
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças



Resistência de terminação para PROFIBUS-DP

ProfiBus Terminat. Resistor

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: B; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6 Nm



Conexão

