


Cabo com conector

ADOAH040MSS0005C04



Aplicação

Característica especial

Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Cabo blindado; Adequação para calhas articuladas

Sem silicone

sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]

< 50 AC / < 60 DC

Classe de proteção

III

Corrente máx. de carga total [A]

4

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]

-25...85

Nota sobre a temperatura ambiente

21 dias: -25...120 °C

Proteção

IP 67

Dados mecânicos

Peso [g]

271

Dimensões [mm]

28 x 15 x 38

Materiais

TPU

Material do invólucro

TPU

Material da porca

zinco moldado sob pressão

Adequação para calhas articuladas

sim

Adequação para calhas articuladas

Raio de flexão

mín. 10 x diâmetro do cabo

**Cabo com conector**

ADOAH040MSS0005C04



Notas

Quantidade da embalagem

1 peças

conexão elétricaCabo: 5 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 5 mm, blindado; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: zinco moldado sob pressão; Contatos: dourado;
Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem não aplicada

**Conexão**

Cores dos condutores :

BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
WH =	branco