




Cabo de ligação Ethernet

VSTGN040ZDS0010L04STGN040ZDS



Aplicação

Característica especial	Contactos banhados a ouro; Cabo blindado
Formato	cabo de Ethernet, codificação D

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe de proteção	III
Corrente máx. de carga total [A]	4

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-20...90
Proteção	IP 67

Dados mecânicos

Peso [g]	687
Dimensões [mm]	15 x 15 x 47,3
Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material da porca	zinco moldado sob pressão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------



Cabo de ligação Ethernet

VSTGN040ZDS0010L04STGN040ZDS

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado;
Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada



conexão elétrica

Cabo: 10 m, PVC, verde, blindado; 4 x 0,34 mm²

Conexão



conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado;
Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada

