




Cabo de ligação Ethernet

VSTGN040ZDS0002L04STGN040ZDS



Aplicação		
Característica especial		Contactos banhados a ouro; Cabo blindado
Formato		cabo de Ethernet, codificação D
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe de proteção		III
Corrente máx. de carga total	[A]	4
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	163,6
Dimensões	[mm]	15 x 15 x 47,3
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material da porca		zinco moldado sob pressão, niquelado
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças



Cabo de ligação Ethernet

VSTGN040ZDS0002L04STGN040ZDS

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado;
Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada



conexão elétrica

Cabo: 2 m, PVC, verde, blindado; 4 x 0,34 mm²

Conexão



conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado;
Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada

