




Cabo de ligação Ethernet

VSTGN040ZDS0005L04STGN040ZDS



Aplicação

Característica especial

Contactos banhados a ouro; Cabo blindado

Formato

cabo de Ethernet, codificação D

Dados elétricos

Tensão de funcionamento

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Classe de proteção

III

Corrente máx. de carga total

[A]

4

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-20...90

Proteção

IP 67

Dados mecânicos

Peso

[g]

369,2

Dimensões

[mm]

15 x 15 x 47,3

Materiais

TPU

Material do invólucro

TPU

Material da porca

zinco moldado sob pressão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças



Cabo de ligação Ethernet

VSTGN040ZDS0005L04STGN040ZDS

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado;
Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada



conexão elétrica

Cabo: 5 m, PVC, verde, blindado; 4 x 0,34 mm²

Conexão



conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado;
Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada

