




Cabeças de medição para sensores de temperatura infravermelhos

SENSOR HEAD



1 3/4" Clamp ISO 2852

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -20...250

Dados mecânicos

Peso [g] 169,5

Materiais AIMg3 preto anodizado; 1.4305 (aço inoxidável / 303);
porcas de fixação: 1.4301 (aço inoxidável / 304); O-ring: FKM


Material da lente vidro ótico temperado

Binário de aperto [Nm] 0,165

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

Diagramas e gráficos



- 1 diâmetro da superfície medida
- 2 distância de medição