




Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FIBRE OPTIC 2M



Aplicação		
Formato	conexão com os sensores de temperatura infravermelhos TWxx11	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...250
Dados mecânicos		
Peso	[g]	162,8
Conexão de fibra óptica		¼"-36UNS-2A
Versão da sonda		reto
Comprimento total	[mm]	2000
Raio de curvatura mínimo	[mm]	120
Disposição de fibras		
Material da fibra óptica		quartzo / quartzo
Material da sonda de fibra óptica		CuNiZn
Material do revestimento da fibra óptica		aço inoxidável
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	