


E43904



Adaptador de instalação para sensores capacitivos

MOUNTING CAP G1",POM



Aplicação		
Resistência à pressão	[bar]	8
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Dados mecânicos		
Peso	[g]	40
Dimensões	[mm]	G 1 / L = 50
Designação da rosca		G 1
Materiais		Adaptador: POM
Binário de aperto	[Nm]	5
Ligação do sensor		ligação roscada M18 x 1 rosca interna
Conexão de processo		ligação roscada G 1 rosca externa
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças