


Placa de flange para sensores de nível

FLANGE PLATE 73-90 D16



1 vedação

Aplicação

Formato	para sensores de nível capacitivos LK, LI, LT, LL
Instalação	conforme DIN 24557
Resistência à pressão [bar]	0,5

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	0...80
---------------------------	--------

Dados mecânicos

Peso [g]	183
Tipo de montagem	conforme DIN 24557
Materiais	alumínio anodizado; Porca de bloqueio: aço inoxidável; bucha de separação: latão; anel de fixação: FKM; Vedação: NBR
Binário de aperto [Nm]	6...9
Ligação do sensor	Adaptação de fixação Ø 16 mm
Conexão de processo	Flange

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------