


E43201



Placa de flange para sensores de nível

FLANGE PLATE 73-90/G3/4



Aplicação	
Formato	para sensores de nível LR
Instalação	conforme DIN 24557
Pressão do reservatório [bar]	-1...16
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	0...80
Dados mecânicos	
Peso [g]	257,3
Tipo de montagem	conforme DIN 24557
Materiais	Flange: 1.4305 (aço inoxidável / 303); Vedação: NBR
Binário de aperto [Nm]	6...9
Ligação do sensor	ligação roscada G 3/4 rosca interna
Conexão de processo	Flange Ø 90 mm
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças