




Placa de flange para sensores de nível

FLANGE PLATE 73-90/NPT3/4



Aplicação

Formato	para sensores de nível LR
Instalação	conforme DIN 24557
Pressão do reservatório [bar]	-1...16

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	0...80
---------------------------	--------

Dados mecânicos

Peso [g]	266,8
Tipo de montagem	conforme DIN 24557
Materiais	Flange: 1.4305 (aço inoxidável / 303); Vedação: NBR
Binário de aperto [Nm]	< 40
Ligação do sensor	ligação roscada 3/4\" NPT rosca interna
Conexão de processo	Flange Ø 90 mm

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------